

[Siegellack + Zubehör]

Siegellack und Zubehör

Unsere Siegellacke eignen sich hervorragend zum Basteln, für kunstgewerbliche Arbeiten, Einladungskarten und Geschenke sowie für Weinbauern.

Siegellacke der Marke Gutenberg sind in 23 Standardfarben und 3 metallischen Farben lieferbar. 1 Stange hat ein gewicht von ca. 25 g und reicht je nach Größe des Siegels für ca. 6-10 Abdrücke.

Der Siegellack wird über einer Flamme erwärmt und lässt den flüssigen Lack danach abtropfen. Auch ein Abstreichen des Lackes ist möglich. Idealerweise wird ein Stück Wappenlack abgebrochen und in einem Löffel erhitzt und danach ausgegossen. So wird vermieden, dass der Lack Russspuren davonträgt.

Unser Siegellack ist glänzend, hart und spröde und kann vom Empfänger gebrochen werden. Für den reinen Postversand sind diese Lacke nicht geeignet, außer in entsprechender Verpackung. Für diesen Anwendungsfall sollte man Siegelwachs bevorzugen.



Siegellack Gutenberg "GU 92"

Siegellacke der Serie GU 92 sind in unterschiedlichen Sortimenten erhältlich. Die Stangen sind entweder zu 6 oder zu 20 Stangen abgepackt. Diese beiden Sortimente können sowohl sortenrein als auch sortiert geliefert werden. Das gilt sowohl für die Standardfarben als auch für die metallischen Sonderfarben.

Liefermöglichkeiten:

GU 92126/(Farbe) - 6teiliger, sortenreiner Wappenlack
 GU 92126/ SO - 6teiliger, sortierter Wappenlack
 GU 92M26/ (Farbe) - 6teiliger, sortenreiner, metallischer Wappenlack
 GU 92M26/ SO - 6teiliger, sortierter, metallischer Wappenlack

GU 92120/(Farbe) - 20teiliger, sortenreiner Wappenlack
 GU 92120/ SO - 20teiliger, sortierter Wappenlack
 GU 92M20/ (Farbe) - 20teiliger, sortenreiner, metallischer Wappenlack
 GU 92M20/ SO - 20teiliger, sortierter, metallischer Wappenlack

Perllack - Siegellackgranulat "GU 910P1"

Speziell für die Verwendung mit Schnellsiegelgeräten eignet sich unser Siegellackgranulat GU 910P1. Dieser Siegellack wird bereits in kleinen Körnern geliefert und kann so bequem in Schnellsiegelgeräten erhitzt und verflüssigt werden. Auch für die Verwendung in Schmelzlöffeln ist dieser Lack bestens geeignet.

Unser Perllack ist entweder in einer Packung mit 500 g oder in einem Kübel mit 5 kg erhältlich. Die Standardfarbe ist zinnoberrot, auf Wunsch können wir auch Sonderfarben liefern.

Spezielsiegellacke

Je nach Anwendung gibt es unterschiedliche Arten von Siegellacken. Diese sind wie folgt:

GU 900G1: Banklack, 10 Stangen, zinnoberrot, für satinierte Papiere
 GU 90G24: Postlack, 10 Stangen, zinnoberrot, für raue Papiere

Farben Siegellack GU 92

- Siegellack weiß (Farbe 99)
- Siegellack hellgelb (Farbe 13)
- Siegellack chromgelb (Farbe 14)
- Siegellack orange (Farbe 4)
- Siegellack braun (Farbe 70)
- Siegellack sienna (Farbe 71)
- Siegellack gebrannt sienna (Farbe 72)
- Siegellack zinnoberrot (Farbe 23)
- Siegellack bordeauxrot (Farbe 27)
- Siegellack karminrot (Farbe 26)
- Siegellack leuchtend rot (Farbe 24)
- Siegellack lila (Farbe 64)
- Siegellack olivgrün (Farbe 57)
- Siegellack hellgrün (Farbe 52)
- Siegellack dunkelgrün (Farbe 58)
- Siegellack türkis (Farbe 54)
- Siegellack hellblau (Farbe 30)
- Siegellack mittelblau (Farbe 34)
- Siegellack dunkelblau (Farbe 37)
- Siegellack beige (Farbe 7)
- Siegellack hellgrau (Farbe 8)
- Siegellack schwarz (Farbe 9)
- Siegellack silber (Farbe 00)
- Siegellack gold (Farbe 11)
- Siegellack kupfer (Farbe 77)



[Siegelgeräte - Siegel]

Siegellack und Zubehör

Schnellsiegelgerät GU 97220

Unser Schnellsiegelgerät GU 97220 ist ein elektrisches Siegelgerät und wird hauptsächlich dort verwendet, wo große Mengen an Siegelungen jeden Tag durchgeführt werden müssen. Dieses Gerät entspricht dem neuesten technischen Stand und ist VDE-geprüft. Unser Schnellsiegler benötigt für den Betrieb 220 Volt. Es stehen zwei unterschiedliche Heizstufen zur Verfügung, wobei die erste Stufe für den Betrieb und die zweite Stufe zum Erhitzen verwendet werden sollte.

Optimale Ergebnisse erreichen Sie, wenn Sie unseren Perlack - Sieglackgranulat GU 910P1 in Verbindung mit dem Schnellsiegler verwenden.



Elektrischer Siegelstift - GU 97S22

Unser Siegelstift GU 97S22 ist ideal für schnelles Versiegeln einzelner Objekte mit unserem Gutenberg Elektrolack.

Der Heizwiderstand des Siegelstifts ist auf den Schmelzpunkt des Gutenberg Elektrolacks eingestellt, der Durchmesser der Schmelzplatte entspricht genau dem Format der Gutenberg Elektrolackstangen.



Siegelstempel - Monogramm vorgraviert

Für die Siegelung eines einzelnen Buchstabens haben wir vorgefertigte Stempel auf Lager.

Jeder Buchstabe ist in zwei Schriftarten (Times New Roman, Englische Schreibschrift) mit 25 mm Durchmesser Siegelfläche lieferbar.

Jeder Messingsiegel wird auf einem Holzgriff ausgeliefert.



Siegel - Sonderanfertigung

In Sonderfertigung fertigen wir Ihren Siegel individuell nach Ihren Wünschen. Hier gibt es fast nichts, was nicht gemacht werden kann.

Sowohl komplizierte Wappen, Logos oder auch einfache Schriftzüge oder Buchstabenkombinationen können in einen Rohling mit einem Durchmesser Ihrer Wahl angefertigt werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

